



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X30

Artikelnummer 51020.050.030

Merk -

UBB 500571254993

UNSPSC 31161605

EAN 8715494118088

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
ISO	≈4762
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	30
P	0.8
s	4

Technische tekening

