



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X35

Artikelnummer	51020.050.035
Merk	-
UBB	500571255073
UNSPSC	31161605
EAN	8715494118095
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
NF	≈E25-125
DIN	≈912
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	35
P	0.8
s	4

Technische tekening

