



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X45

Artikelnummer 51020.050.045

Merk -

UBB 500571255230

UNSPSC 31161605

EAN 8715494118118

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NEN	≈1241
ISO	≈4762
DIN	≈912
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	5
L (mm)	45
P	0.8
s	4

Technische tekening

