



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X50

Artikelnummer 51020.060.050

Merk -

UBB 500571255727

UNSPSC 31161605

EAN 8715494118163

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
ISO	≈4762
NEN	≈1241
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	50
P	1
s	5

Technische tekening

