



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X100

Artikelnummer 51020.060.100

Merk -

UBB 500571256147

UNSPSC 31161605

EAN 8715494118200

PKG. van 100 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
NF	≈E25-125
BS	≈4168-1
ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	100
P	1
s	5

Technische tekening

