



## Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X70

Artikelnummer 51020.080.070

Merk -

UBB 500571256303

UNSPSC 31161605

EAN 8715494118224

PKG. van 100 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Diameter                     | M8                        |
| Lengte                       | 70 mm                     |
| Klasse                       | 70                        |
| Aandraaivoorziening          | Binnenzeskant             |
| Kopsoort                     | Cilinderkop               |
| Materiaal soort              | Roestvaststaal            |
| Materiaal soort<br>Technisch | A2                        |
| Draadrichting                | Rechts                    |
| Draadsoort                   | Metrische<br>schroefdraad |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| NEN  | ≈1241     |
| DIN  | ≈912      |
| BS   | ≈4168-1   |
| NF   | ≈E25-125  |
| ASME | ≈B18.3.1M |
| ISO  | ≈4762     |

### Technische specificatie

|          |      |
|----------|------|
| d-D      | M8   |
| dk(max.) | 13   |
| k (max.) | 8    |
| L (mm)   | 70   |
| P        | 1.25 |
| s        | 6    |

### Technische tekening

