



Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X50

Artikelnummer	51020.100.050
Merk	-
UBB	500571186278
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542234
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
ASME	≈B18.3.1M
NEN	≈1241
ISO	≈4762

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	50
P	1.5
s	8

Technische tekening

