



Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X80

Artikelnummer	51029.060.080
Merk	-
UBB	500635833196
UNSPSC	31161518
EAN	8715494553513
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-126
ISO	≈7380-1
ASME	≈B18.3.4M
BS	≈4168-6

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
en 12.9 → 012.9. Bij
de roestvaststalen
schroeven wordt
dit aangeduid door
alleen de staalsoort
te vermelden en de
sterkteklasse (bijv.
70) weg te laten
in de merktekens.
Dus A2-70 → A2. De
oude en nieuwe
aanduidingen
kunnen nog enige
tijd naast elkaar
blijven voorkomen.

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10.5
k (max.)	3.3
L (mm)	80
P	1
Sleutel	30

Technische tekening

