



Laagbolkopschroef met T-ster ISO ≈7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X35

Artikelnummer	51029.100.035
Merk	-
UBB	500635834343
UNSPSC	31161518
EAN	8715494553940
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	35 mm
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4168-6
ASME	≈B18.3.4M
NF	≈E25-126
ISO	≈7380-1

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	17.5
k (max.)	5.5
L (mm)	35
P	1.5
Sleutel	50

Technische tekening

