



Laagbolkopschroef met binnenzeskant ISO 7380-1 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X90

Artikelnummer	51030.120.090
Merk	-
UBB	500633137665
UNSPSC	31161518
EAN	8715494607933
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Laagbolkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	7380-1
ASME	≈B18.3.4M
NF	≈E25-126
BS	≈4168-6

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

d-D	M12
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	6.6
L (mm)	90
P	1.75
s	8

Technische tekening

