



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X50

Artikelnummer	51040.160.050
Merk	-
UBB	952351682002
UNSPSC	31161605
EAN	8715492260697
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	7984
-----	------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8
------	---

en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	38
d-D	M16
dk	24
Voldraad als $L \leq$	55
k	9
L (mm)	50
P	2
s	12

Technische tekening

