



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X25

Artikelnummer	51042.120.025
Merk	-
UBB	951351905512
UNSPSC	31161605
EAN	8715492261403
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	6912
-----	------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan
------	---

worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
------------------------------------	----

b (min.): $L \leq 125$ mm	30
---------------------------	----

d-D	M12
-----	-----

dh	6
----	---

dk	18
----	----

Voldraad als $L \leq$	45
-----------------------	----

k	7.5
---	-----

L (mm)	25
--------	----

P	1.75
---	------

s	10
---	----

Technische tekening

