



Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop en tapgeleiding DIN 6912 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X55

Artikelnummer	51042.120.055
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	951351906197
-----	--------------

UNSPSC	31161605
--------	----------

EAN	8715492261465
-----	---------------

PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M12
----------	-----

Lengte	55 mm
--------	-------

Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
---------------------	---------------

Kopsoort	Lage cilinderkop
----------	------------------

Materiaal soort	Roestvaststaal
-----------------	----------------

Materiaal soort Technisch	A2
------------------------------	----

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	---------------------------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan
------	---

Standaarden

DIN	6912
-----	------

worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
dh	6
dk	18
Voldraad als $L \leq$	45
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	10

Technische tekening

