

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X20



Artikelnummer	51060.050.020
Merk	-
UBB	950351798455
UNSPSC	31161518
EAN	8715492264824
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	10642
-----	-------

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid
------	---

moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M5
dk(max.)	10.07
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	3.1
L (mm)	20
P	0.8
s	3
α	90

Technische tekening

