



## Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X70

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51060.050.070                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500571270817                  |
| UNSPSC        | 31161518                      |
| EAN           | 8715494540353                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M5                     |
| Lengte                   | 70 mm                  |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Kopsoort                 | Verzonkenkop           |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | 10642 |
|-----|-------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

### Technische specificatie

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| b (min.)              | 22    |
| d-D                   | M5    |
| dk(max.)              | 10.07 |
| Voldraad als $L \leq$ | 30    |
| k (max.)              | 3.1   |
| L (mm)                | 70    |
| P                     | 0.8   |
| s                     | 3     |
| $\alpha$              | 90    |

### Technische tekening

