

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X100



Artikelnummer	51060.100.100
Merk	-
UBB	952351624921
UNSPSC	31161518
EAN	8715492265395
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	100 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	10642
-----	-------

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid
------	---

moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	32
d-D	M10
dk(max.)	20.69
Voldraad als $L \leq$	50
k (max.)	6.2
L (mm)	100
P	1.5
s	6
α	90

Technische tekening

