

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M24X140



Artikelnummer	51060.240.140
Merk	-
UBB	952351627650
UNSPSC	31161518
EAN	8715492265944
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	140 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	10642
-----	-------

Info	Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid
------	---

moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	54
d-D	M24
dk(max.)	39
Voldraad als $L \leq$	90
k (max.)	14
L (mm)	140
P	3
s	14
α	60

Technische tekening

