



Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24

Artikelnummer	51080.240.001
Merk	-
UBB	950355218633
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267467
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

