

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 COMBIFLON 70 M20

Artikelnummer	51082.200.001
Merk	-
UBB	950355995057
UNSPSC	31161727
EAN	8715493633247
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	COMBIFLON
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Info	Specifieke kenmerken Combiflon: Is een droge/vaste zilverkleurige topcoating die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal sterk vermindert. De wrijvingscoëfficiënt wordt tot normale en meer constante waarden gereduceerd. In een bout/moer combinatie is het voldoende dat alleen
------	--

de moer voorzien
is van Combiflon
om vreten te
voorkomen. Vermindert
contactcorrosie.

Technische specificatie

d-D	M20
m	16
P	2.5
s	30

Technische tekening

