



## Vierkantmoer DIN 557 Roestvaststaal (RVS) A2 M5

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51088.050.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500512295295                  |
| UNSPSC        | 31161730                      |
| EAN           | 8715494274777                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M5                     |
| Aandraaivoorziening      | Vierkant               |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-404 |
| DIN | 557     |

### Technische specificatie

|         |     |
|---------|-----|
| d-D     | M5  |
| m (h15) | 4   |
| P       | 0.8 |
| s       | 8   |

### Technische tekening

