

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM 70 M16

Artikelnummer	51089.160.001
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	950355976164
-----	--------------

UNSPSC	31161727
--------	----------

EAN	8715492267917
-----	---------------

PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen
-------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M16
----------	-----

Klasse	70
--------	----

Aandraaivoorziening	Zeskant
---------------------	---------

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Materiaalsoort Technisch	A2
-----------------------------	----

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	METALFORM
----------------------	-----------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	Specifieke kenmerken van METALFORM: Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert. Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd. In een bout/moercombinatie is het voldoende
------	---

Standaarden

NEN	1560
-----	------

DIN	934
-----	-----

NF	E25-401
----	---------

dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen. Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.

Technische specificatie

d-D	M16
m	13
P	2
s	24

Technische tekening

