

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM Min.50 M24

Artikelnummer	51089.240.001
Merk	-
UBB	950355976321
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267931
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	METALFORM
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Info	Specifieke kenmerken van METALFORM: Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert. Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd. In een bout/moercombinatie is het voldoende
------	---

dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen. Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	3
s	36

Technische tekening

