



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M2

Artikelnummer	51090.020.001
Merk	-
UBB	950355561743
UNSPSC	31161727
EAN	8715492267955
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
NF	E25-405-1
ISO	4035
NEN	2334-B
DIN	439-2

Technische specificatie

d-D	M2
m	1.2
P	0.4
s	4

Technische tekening

