



## Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M6

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51090.060.001                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950355292968                  |
| UNSPSC        | 31161727                      |
| EAN           | 8715492268013                 |
| PKG. van 250  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M6                     |
| Klasse                   | 035                    |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ISO  | 4035       |
| ASME | B18.2.4.5M |
| NF   | E25-405-1  |
| NEN  | 2334-B     |
| DIN  | 439-2      |

### Technische specificatie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M6  |
| m   | 3.2 |
| P   | 1   |
| s   | 10  |

### Technische tekening

