



Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M14

Artikelnummer	51090.140.001
Merk	-
UBB	950355562162
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268051
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	2334-B
DIN	439-2
ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
NF	E25-405-1

Technische specificatie

d-D	M14
m	7
P	2
s	22

Technische tekening

