



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M6 (LH)

Artikelnummer 51093.060.001

Merk -

UBB 950355849114

UNSPSC 31161727

EAN 8715492268327

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
NF	E25-405-1
ISO	4035
DIN	439-2

Technische specificatie

d-D	M6
m	3.2
P	1
s	10

Technische tekening

