



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M12 (LH)

Artikelnummer	51093.120.001
Merk	-
UBB	951355074166
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268358
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ISO	4035
ASME	B18.2.4.5M
DIN	439-2
NF	E25-405-1
NEN	2334-B

Technische specificatie

d-D	M12
m	6
P	1.75
s	19

Technische tekening

