



Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M16 (LH)

Artikelnummer 51093.160.001

Merk -

UBB 951355074240

UNSPSC 31161727

EAN 8715492268365

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	2334-B
ISO	4035
DIN	439-2
ASME	B18.2.4.5M
NF	E25-405-1

Technische specificatie

d-D	M16
m	8
P	2
s	24

Technische tekening

