

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 grootverpakking M12

Artikelnummer	51100.120.001
Merk	-
UBB	950355221769
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268556
PKG. van 700	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M12
m	10
P	1.75
s	19

Technische tekening

