



Zeskantflensmoer DIN 6923 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3

Artikelnummer	51108.030.001
Merk	-
UBB	500696118339
UNSPSC	31161727
EAN	8715492027818
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	6923
NF	E25-406
ISO	4161

Info

Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Technische specificatie

d-D	M3
dc(max.)	8
m (max.)	4
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

