



Zeskantflensmoer DIN 6923 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6

Artikelnummer	51108.060.001
Merk	-
UBB	950355814613
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268877
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4161
DIN	6923
NF	E25-406

Info

Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Technische specificatie

d-D	M6
dc(max.)	14.2
m (max.)	6
P	1
s	10

Technische tekening

