



Zeskantflensmoer DIN 6923 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10

Artikelnummer 51108.100.001

Merk -

UBB 950355814878

UNSPSC 31161727

EAN 8715492268891

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-406
ISO	4161
DIN	6923

Info

Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig.

Technische specificatie

d-D	M10
dc(max.)	21.8
m (max.)	10
P	1.5
s	15

Technische tekening

