

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M1,4X8



Artikelnummer	51110.014.008
Merk	-
UBB	500633179816
UNSPSC	31161504
EAN	8715494612197
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M1.4
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Technische specificatie

d-D	M1.4
Thread length (min.)	16
dk(max.)	2.6
Voldraad als $L \leq$	16
k (max.)	0.84
L (mm)	8
n	0.3
P	0.3
t (min.)	0.28

Technische tekening

