



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M2X10

Artikelnummer	51122.020.010
Merk	-
UBB	500571830925
UNSPSC	31161501
EAN	8715494112901
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	10 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580
-----	-------

Technische specificatie

b (min.)	25
d-D	M2
dk(max.)	3.8
k (max.)	1.55
L (mm)	10
P	0.4
Sleutel	6

Technische tekening

