



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M2,5X16

Artikelnummer	51122.025.016
Merk	-
UBB	500571831832
UNSPSC	31161501
EAN	8715494112994
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	16 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580
-----	-------

Technische specificatie

b (min.)	25
d-D	M2.5
dk(max.)	4.5
k (max.)	1.85
L (mm)	16
P	0.45
Sleutel	8

Technische tekening

