



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M3X20

Artikelnummer	51122.030.020
Merk	-
UBB	500571832665
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113076
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580
-----	-------

Technische specificatie

b (min.)	25
d-D	M3
dk(max.)	5.5
k (max.)	2.4
L (mm)	20
P	0.5
Sleutel	10

Technische tekening

