



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M4X16

Artikelnummer	51122.040.016
Merk	-
UBB	500571833168
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113120
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580
-----	-------

Technische specificatie

b (min.)	38
d-D	M4
dk(max.)	7
k (max.)	3.1
L (mm)	16
P	0.7
Sleutel	20

Technische tekening

