



Cilinderschroef met T-ster ISO 14580 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M5X25

Artikelnummer	51122.050.025
Merk	-
UBB	500571833994
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113205
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	25 mm
Klasse	50
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Lage cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	14580
-----	-------

Technische specificatie

b (min.)	38
d-D	M5
dk(max.)	8.5
k (max.)	3.65
L (mm)	25
P	0.8
Sleutel	25

Technische tekening

