



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X30

Artikelnummer 51140.080.030

Merk -

UBB 950353466184

UNSPSC 31161504

EAN 8715492273598

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A2
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
NEN	≈1603
ISO	≈1580
BS	≈4183
DIN	85

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	4.8
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.9

Technische tekening

