

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M14X1,50

Artikelnummer	51160.140.150
Merk	-
UBB	950355594678
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274021
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M14
m	11
P	1.5
s	22

Technische tekening

