

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer	51160.240.150
Merk	-
UBB	950355595170
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274076
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M24
m	19
P	1.5
s	36

Technische tekening

