

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4 (LH)

Artikelnummer	51162.040.001
Merk	-
UBB	950355778248
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274113
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.linkse draad

Standaarden

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Technische specificatie

d-D	M4
m	3.2
P	0.7
s	7

Technische tekening

