

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18 (LH)

Artikelnummer	51162.180.001
Merk	-
UBB	950355597234
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274199
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.linkse draad

Standaarden

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Technische specificatie

d-D	M18
m	15
P	2.5
s	27

Technische tekening

