

Zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30 (LH)

Artikelnummer	51162.300.001
Merk	-
UBB	950355597721
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274236
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Technische tekening

