



## Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M16X1,50 (LH)

Artikelnummer 51166.160.150

Merk -

UBB 951355082326

UNSPSC 31161727

EAN 8715492274243

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Diameter                 | M16                         |
| Klasse                   | 035                         |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                     |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal              |
| Materiaalsoort Technisch | A2                          |
| Draadrichting            | Links (LH)                  |
| Draadsoort               | Metrisch fijne schroefdraad |
| Info                     | linkse draad                |

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-453    |
| ASME | B18.2.4.5M |
| ISO  | 8675       |
| NEN  | 2334-B     |
| DIN  | 439-2      |

### Technische specificatie

|     |     |
|-----|-----|
| d-D | M16 |
| m   | 8   |
| P   | 1.5 |
| s   | 24  |

### Technische tekening

