



Lage zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X2,00 (LH)

Artikelnummer	51166.300.200
Merk	-
UBB	951355082813
UNSPSC	31161727
EAN	8715492274298
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Links (LH)
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

ASME	B18.2.4.5M
NEN	2334-B
ISO	8675
DIN	439-2
NF	E25-453

Technische specificatie

d-D	M30
m	15
P	2
s	46

Technische tekening

