



Lage zeskantmoer MF DIN 936 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M10X1,00

Artikelnummer	51222.100.100
Merk	-
UBB	500571835064
UNSPSC	31161727
EAN	8715494113311
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	035
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	936
-----	-----

Technische specificatie

d-D	M10
m	6
P	1
s	17

Technische tekening

