

Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20



Artikel nummer	51230.060.020
Merk	-
UBB	952351511490
UNSPSC	31161518
EAN	8715492276278
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	20
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

d_p (max.)	4
P	1
s	3
t (min.)	2
z lang (min.)	3
z lang als $L \geq$	10
z kort (min.)	1.5

Technische tekening

