



Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X14

Artikelnummer	51240.030.014
Merk	-
UBB	500571324044
UNSPSC	31161518
EAN	8715494139687
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	14 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Point	Vlak
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Standaarden

ASME	B18.3.6M
ISO	4026
NEN	2341
NF	E27-180
BS	4168-2
DIN	913

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	14
P	0.5
s	1.5

Technische tekening



