



## Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X6

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51240.050.006                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351513702                  |
| UNSPSC        | 31161518                      |
| EAN           | 8715492276711                 |
| PKG. van 200  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M5                     |
| Lengte                   | 6 mm                   |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Point                    | Vlak                   |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

**Info** Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| NEN  | 2341     |
| ISO  | 4026     |
| ASME | B18.3.6M |
| DIN  | 913      |
| BS   | 4168-2   |
| NF   | E27-180  |

### Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M5  |
| dp(max.) | 3.5 |
| L (mm)   | 6   |
| P        | 0.8 |
| s        | 2.5 |

### Technische tekening



